



Spraying Systems Co.  
Experts in Spray Technology

## FDS-PT喷雾器： 消毒简单、耐用

现在您能够轻易对高触点区域进行消毒，不会浸湿表面。我们的新型FDS-PT喷雾器可产生细雾，喷淋但不会过度浸湿表面。该喷雾器易于安装、简单易用、耐用，有四种槽罐尺寸可供选择。工人可以使用顶部的手柄将该喷雾器从一个区域手动移至另一个区域，也可将其放置在手推车上，便于移动。

### 优点：

- **简单易用：**补给并喷淋-用压缩空气对槽罐加压，将空气调节器设置在40至100磅/平方英寸（3至7巴）之间，断开空气管道并离开。
- **操作员舒适方便：**贴合手掌的枪柄可减少疲劳，连续油管可延伸约20英尺（6米），以便无需移动槽罐而覆盖更大区域。
- **耐用：**使用寿命长-喷嘴和耐压槽罐的材质为不锈钢，喷枪为黄铜。



### 适用于：

- 办公区/会议室/休息区
- 生产制造区域
- 餐饮区域
- 浴室/卫生间
- 健身房
- 出租车/巴士



# FDS-PT水雾喷雾器

## 规格

喷嘴：细雾，空心锥状喷雾形状
流速：7.57升/小时
最大工作压力：7巴
TriggerJet®喷枪和延伸部件：黄铜
耐压槽罐：304不锈钢
喷嘴：316不锈钢
线圈：聚氨酯
密封物：氟橡胶、三元乙丙橡胶

槽罐容量 (升)	槽罐内直径 (毫米)	槽罐高度近似值 (毫米)	空重近似值 (千克)
1 (3.8)	9 (229)	8.5 (216)	9.25 (4.2)
2 (7.6)		11.63 (295)	12 (5.5)
3 (11.4)		15.25 (387)	14 (6.4)
5 (18.9)		22.5 (572)	18.5 (8.4)

在可进行湿润的区域内使用。按照化学标签上的说明使用。

## 订购信息：FDS-PT水雾喷雾器

型号	—	槽罐容量	例如
FDS-PT	—	5	

## 更多选择

如果FDS-PT水雾喷雾器无法满足您的需求，您可选择下列FogJet®消毒系列产品：

特点	FDS-BP4喷雾器	FDS-PT喷雾器	FDS-PTA喷雾器	FDS-MM5喷雾器	FDS-MFA7系统
喷雾	•				
细雾		•		•	
极细雾			•		
雾					•
流动装置		*	*	•	•
便携式/手动装置	•	•	•		
槽罐尺寸	16升	3.8至18.9升	3.8至60.6升	18.9升	26.5升
应用	轮式装置无法进入的中大型区域。不适合在电子器件上使用	中小型区域，如办公室、休息室、等候区、卫生间、车辆。适用于电子器件**	中小型区域，如办公室、休息室、等候区、卫生间、车辆。适用于电子器件**	中小型区域，如办公室、休息室、等候区、卫生间、车辆。适用于电子器件**	大中型封闭区域，如会议室、食堂、大厅。适用于电子器件**

\*手推车或购物车需单独购买。

\*\*要求喷涂不能浸湿表面时按照化学品制造商的指示使用。



**Spraying Systems Co.**  
Experts in Spray Technology



Spray



Spray



Spray



Spray

### 斯普瑞喷雾系统（上海）有限公司

400.88.77729 | marketing@spray.com.cn | www.spray.com.cn | www.spray.com

中国总部 地址：上海市松江工业区书林路21号 电话：021-67600882 邮编：201612 传真：021-67600548	上海办事处 地址：上海市田林路130号81号楼103 电话：021-64828018 邮编：200030 传真：021-64828019	
北京办事处 地址：北京朝阳区高井文化园8号东亿国际传媒园C2座1层 电话：010-68562800 邮编：100123 传真：010-68561036	广州办事处 地址：广州市科学城彩频路11号D座302室 电话：020-83546866 邮编：510663 传真：020-83546829	
成都办事处 地址：四川成都高新区天府大道北段28号茂业中心A22002 电话：028-85403976 邮编：610021 传真：028-85403938	香港辦事處 地址：香港九龍長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈3樓B3室 電話：00852-23052818 傳真：00852-27547786	



Bullentin No.763,2020年中国印刷,版权所有©斯普瑞喷雾系统（上海）有限公司